



Chiave a bussola con impugnatura interamente isolata, Apertura: 11 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	622500 11
GTIN	4010995008628
Classe articolo	63K

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione lunga, bocca esagonale profonda per prigionieri sporgenti.

Rivestimento in plastica a isolamento fino a 1000 Volt a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN 3125

Materiale:

Impugnatura multicomponente ergonomica, con protezione antiscivolo. **Lama** in acciaio al cromo-vanadio, brunita e isolata.

Descrizione tecnica

Apertura	11 mm
Lunghezza complessiva	243 mm
Lunghezza lama	125 mm
Denominazione originale prodotto	SoftFinish® electric
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN 3125
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

