

**Chiave a bussola snodata, Apertura: 24 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	622800 24
GTIN	8014230038674
Classe articolo	63P

**Descrizione****Esecuzione:**

Impugnatura a T scorrevole con fermo di sicurezza.

Con testa snodata orientabile (angolo di rotazione 50°, angolo di lavoro fino a 90°). Tenuta sicura dello snodo tramite spina elastica integrata.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Lunghezza chiave: 500 mm

Lungh. impugnatura scorrevole: 230 mm

**Descrizione tecnica**

Apertura	24 mm
Lunghezza chiave	500 mm
Lungh. impugnatura scorrevole	230 mm
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. cromata
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

