

**Chiave a bussola snodata, Apertura: 11 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	622800 11
GTIN	8014230038551
Classe articolo	63P

Descrizione**Esecuzione:**

Impugnatura a T scorrevole con fermo di sicurezza.

Con testa snodata orientabile (angolo di rotazione 50°, angolo di lavoro fino a 90°). Tenuta sicura dello snodo tramite spina elastica integrata.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Lunghezza chiave: 400 mm

Lungh. impugnatura scorrevole: 160 mm

Descrizione tecnica

Apertura	11 mm
Lunghezza chiave	400 mm
Lungh. impugnatura scorrevole	160 mm
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. cromata
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

