

**Chiave a compasso con aste regolabili diritte, Ø Nominale perno: 2,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	628600 2,5
GTIN	4020772040499
Classe articolo	63Q

Descrizione**Esecuzione:**

Acciaio speciale, profilato, esecuzione brunita, con naselli fissi.

Uso:

Per dadi a galletto.

Nota:

Ø perno = Ø nominale perno – 0,1 mm. Campo di tolleranza h12.

Descrizione tecnica

Ø Nominale perno	2,5 mm
Distanza dei settori regolabile a	7 - 40 mm
Modello	758
Denominazione originale prodotto	758
Lunghezza L	115 mm
Curvate	no
Diritte	sì
Regolabile in ampiezza	sì
Tipo di prodotto	Chiavi per ghiera

