

**Chiave a bussola snodata, Apertura: 16 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	622800 16
GTIN	8014230038605
Classe articolo	63P

Descrizione**Esecuzione:**

Impugnatura a T scorrevole con fermo di sicurezza.

Con testa snodata orientabile (angolo di rotazione 50°, angolo di lavoro fino a 90°). Tenuta sicura dello snodo tramite spina elastica integrata.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Lunghezza chiave: 450 mm

Lungh. impugnatura scorrevole: 200 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza chiave	450 mm
Apertura	16 mm
Lungh. impugnatura scorrevole	200 mm
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. cromata
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

