

**Chiave a compasso con settori variabili diritta, Ø Massimo / Ø Nominale perno: 80/5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	628800 80/5
GTIN	4020772041069
Classe articolo	63Q

Descrizione**Esecuzione:**

Acciaio speciale, profilato, brunito.

Con perni fissi.

Uso:

Per dadi a galletto.

Nota:

Ø Perno = Ø Nominale perno – 0,1 mm; campo di tolleranza h12.

Descrizione tecnica

Ø Nominale perno	5 mm
Lunghezza complessiva	220 mm
Distanza dei settori regolabile a	40 - 80 mm
Ø Massimo	80 mm
Modello	764C
Denominazione originale prodotto	764
Tipo di prodotto	Chiavi per ghiere

