

**Chiave a bussola snodata, Apertura: 9 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	622800 9
GTIN	8014230038537
Classe articolo	63P

**Descrizione****Esecuzione:**

Impugnatura a T scorrevole con fermo di sicurezza.

Con testa snodata orientabile (angolo di rotazione 50°, angolo di lavoro fino a 90°). Tenuta sicura dello snodo tramite spina elastica integrata.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Lunghezza chiave: 395 mm

Lungh. impugnatura scorrevole: 165 mm

**Descrizione tecnica**

Lunghezza chiave	395 mm
Lungh. impugnatura scorrevole	165 mm
Apertura	9 mm
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. cromata
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

