

**Chiave a compasso con aste regolabili curvate, Ø Nominale perno: 3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	628610 3
GTIN	4020772050917
Classe articolo	63Q

**Descrizione****Esecuzione:**

Acciaio speciale, profilato, esecuzione brunita, con naselli fissi.

**Uso:**

Per dadi a galletto.

**Nota:**

Ø perno = Ø nominale perno – 0,1 mm. Campo di tolleranza h12.

**Descrizione tecnica**

Ø Nominale perno	3 mm
Distanza dei settori regolabile a	11 - 60 mm
Modello	758
Denominazione originale prodotto	758CC
Lunghezza L	153 mm
Curvate	sì
Diritte	no
Regolabile in ampiezza	sì
Tipo di prodotto	Chiavi per ghiere

