

**Chiave a compasso con settori variabili diritta, Ø Massimo / Ø Nominale perno: 125/8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	628800 125/8
GTIN	4020772041106
Classe articolo	63Q

Descrizione**Esecuzione:**

Acciaio speciale, profilato, brunito.

Con perni fissi.

Uso:

Per dadi a galletto.

Nota:

Ø Perno = Ø Nominale perno – 0,1 mm; campo di tolleranza h12.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	295 mm
Distanza dei settori regolabile a	80 - 125 mm
Ø Massimo	125 mm
Ø Nominale perno	8 mm
Modello	764C
Denominazione originale prodotto	764
Tipo di prodotto	Chiavi per ghiere

