

**Chiave a compasso con aste regolabili curvate, Ø Nominale perno: 4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	628610 4
GTIN	4020772050924
Classe articolo	63Q

Descrizione**Esecuzione:**

Acciaio speciale, profilato, esecuzione brunita, con naselli fissi.

Uso:

Per dadi a galletto.

Nota:

Ø perno = Ø nominale perno – 0,1 mm. Campo di tolleranza h12.

Descrizione tecnica

Ø Nominale perno	4 mm
Distanza dei settori regolabile a	11 - 60 mm
Modello	758
Denominazione originale prodotto	758CC
Lunghezza L	153 mm
Curvate	sì
Diritte	no
Regolabile in ampiezza	sì
Tipo di prodotto	Chiavi per ghiere

