



Chiave a forchetta doppia, Larghezza chiavi: 22X24mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 610100 22X24 |
| GTIN | 4018754017980 |
| Classe articolo | 63A |

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione del momento torcente.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

Nota:

ATTENZIONE!

Esiste anche un'altra alternativa di GARANT per questo prodotto!

Codice prodotto consigliato: 610600

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------|----------|
| Apertura bocca massima b1 | 49 mm |
| Altezza bocca massima h | 8 mm |
| Apertura bocca massima b2 | 53 mm |
| Apertura ₂ | 24 mm |
| Apertura ₁ | 22 mm |
| Dimensione apertura | Metrica |
| Lunghezza chiave L | 250 mm |
| Norma | DIN 3110 |

| | |
|------------------------------------|----------|
| Norma | ISO 3318 |
| Posizione della bocca 1 | 15 grado |
| Posizione della bocca 2 | 15 grado |
| Antiscintilla | no |
| Aperture uguali da entrambi i lati | no |
| Tipo di prodotto | Chiave |