



## Chiave a forchetta doppia, Larghezza chiavi: 6X7 mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	610700 6X7
GTIN	4045197158833
Classe articolo	61A

### Descrizione

**Esecuzione:**

Forgiate. Grande precisione dimensionale.

Pratico corpo profilato, antiscivolo. Max. capacità di trasmissione del momento torcente, lunga durata.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiale:**

Acciaio al cromo; cromato (resistente al distacco); superficie arrotondata.

Lunghezza chiave L: 120 mm

Apertura bocca massima b1: 16 mm

Apertura bocca massima b2: 18 mm

Altezza bocca massima h: 4 mm

### Descrizione tecnica

Apertura <sub>2</sub>	7 mm
Altezza bocca massima h	4 mm
Apertura <sub>1</sub>	6 mm
Apertura bocca massima b2	18 mm
Apertura bocca massima b1	16 mm
Dim. apertura	Metrica
Lunghezza chiave L	120 mm
Norma	DIN 3110

Norma	ISO 3318
Posizione della bocca 1	15 grado
Posizione della bocca 2	15 grado
antiscintilla	no
aperture uguali da entrambi i lati	no