



Chiave a forchetta doppia, Larghezza chiavi: 34X36mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	610100 34X36
GTIN	4018754018116
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione del momento torcente.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

Nota:

ATTENZIONE!

Esiste anche un'altra alternativa di GARANT per questo prodotto!

Codice prodotto consigliato: 610600

Descrizione tecnica

Apertura bocca massima b1	75 mm
Apertura ₁	34 mm
Apertura bocca massima b2	80 mm
Apertura ₂	36 mm
Altezza bocca massima h	10 mm
Dimensione apertura	Metrica
Lunghezza chiave L	325 mm
Norma	DIN 3110

Norma	ISO 3318
Posizione della bocca 1	15 grado
Posizione della bocca 2	15 grado
Antiscintilla	no
Aperture uguali da entrambi i lati	no
Tipo di prodotto	Chiave