



## Chiave a forchetta doppia, Larghezza chiavi: 14X17 mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	610700 14X17
GTIN	4045197158956
Classe articolo	61A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forgiate. Grande precisione dimensionale.

Pratico corpo profilato, antiscivolo. Max. capacità di trasmissione del momento torcente, lunga durata.

#### Norma:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Materiale:

Acciaio al cromo; cromato (resistente al distacco); superficie arrotondata.

Lunghezza chiave L: 205 mm

Apertura bocca massima b1: 33 mm

Apertura bocca massima b2: 39 mm

Altezza bocca massima h: 6 mm

### Descrizione tecnica

Altezza bocca massima h	6 mm
Apertura <sub>2</sub>	17 mm
Apertura bocca massima b1	33 mm
Apertura bocca massima b2	39 mm
Apertura <sub>1</sub>	14 mm
Dim. apertura	Metrica
Lunghezza chiave L	205 mm
Norma	DIN 3110

Norma	ISO 3318
Posizione della bocca 1	15 grado
Posizione della bocca 2	15 grado
antiscintilla	no
aperture uguali da entrambi i lati	no