



Bussola esagonale da 1/4 pollice esecuzione lunga, Apertura: 9mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	631400 9
GTIN	4018754000234
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro femmina con foro a norma DIN 3120-D 6,3.

Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Aperture a tolleranze strette. Non scivolano sui bordi delle viti, perciò le teste di viti e i dadi non vengono danneggiati. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in olio, quindi grande precisione dimensionale. Finitura arrotondata della superficie con profilo **AS-Drive**.

Norma:

DIN 3124-L

Materiale:

Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Descrizione tecnica

Lunghezza	50 mm
Ø Lato uscita	12,8 mm
Apertura	9 mm
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Norma	DIN 3124
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Materiale	Acciaio ad alte prestazioni HPQ®
Superficie	rivestimento al NiCr

Con profilo AS-drive	sì
Tipo di prodotto	Bussola