



Chiave a forchetta doppia aperture in pollici, Modello: 22



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 610120 22 |
| GTIN | 4018754019861 |
| Classe articolo | 63A |

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione del momento torcente.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------|---------------|
| Apertura bocca massima b2 | 53 mm |
| Altezza bocca massima h | 7,8 mm |
| Apertura bocca massima b1 | 49 mm |
| Dimensione apertura | in pollici |
| Apertura ₂ | 15/16 pollici |
| Lunghezza chiave L | 250 mm |
| Apertura ₁ | 7/8 pollici |
| Norma | DIN 3110 |
| Norma | ISO 3318 |
| Posizione della bocca 1 | 15 grado |
| Posizione della bocca 2 | 15 grado |

| | |
|------------------------------------|--------|
| Antiscintilla | no |
| Aperture uguali da entrambi i lati | no |
| Tipo di prodotto | Chiave |