



Chiave a forchetta doppia, Larghezza chiavi: 21X23mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	610100 21X23
GTIN	4018754017966
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione del momento torcente.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

Nota:

ATTENZIONE!

Esiste anche un'altra alternativa di GARANT per questo prodotto!

Codice prodotto consigliato: 610600

Descrizione tecnica

Apertura bocca massima b2	51 mm
Apertura bocca massima b1	47 mm
Apertura ₁	21 mm
Apertura ₂	23 mm
Altezza bocca massima h	8 mm
Dimensione apertura	Metrica
Lunghezza chiave L	250 mm
Norma	DIN 3110

Norma	ISO 3318
Posizione della bocca 1	15 grado
Posizione della bocca 2	15 grado
Antiscintilla	no
Aperture uguali da entrambi i lati	no
Tipo di prodotto	Chiave