



Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4; 1/2 pollice 43 pezzi



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	630100
GTIN	4045197161642
Classe articolo	62A

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**.
Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Uso:

Per viti / dadi gs_profil_6kant-einsatz M2 – M20.
Per viti ad esagono incassato gs_profil_6kant M4 – M18.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromato.

Fornitura:

bussole con bocca esagonale da 1/4 pollice: 11 pz. n. art. 631020 Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

Bussole con bocca poligonale da 1/2 pollice: 13 pz. n. art. 642120 Dim. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32

Bussole esagonali da 1/4 pollice: 3 pz. n. art. 631720 Dim. 3; 4; 5

Bussole esagonali da 1/2 pollice: 5 pz. n. art. 643220 Dim. 6; 8; 10; 12; 14

Impugnatura a T da 1/4 pollice: 1 pz. simile a n. art. 633029

Impugnatura a T da 1/2 pollice: 1 pz. n. art. 641320

Impugnatura da 1/4 pollice: 1 pz. simile a n. art. 632829

Prolunghe da 1/4 pollice: 2 pz. n. art. 632420 Dim. 50; 150

Prolunghe da 1/2 pollice: 2 pz. n. art. 641020 Dim. 130; 255

Snodo cardanico da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 633520

Snodo cardanico da 1/2 pollice: 1 pz. n. art. 641620

Cricchetto da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 632300

Cricchetto da 1/2 pollice: 1 pz. n. art. 640220
 Riposte in: Cassetta di lamiera di acciaio
 Lunghezza: 440 mm
 Larghezza: 266 mm
 Altezza: 50 mm
 Quadro di manovra maschio: 1/4 pollici
 Quadro di manovra maschio: 1/2 pollici
 Campo apertura bussola esagonale: 4-13 mm
 Campo apertura bussola poligonale: 13-32 mm
 Campo apertura chiave esagonale: 3-14 mm

Descrizione tecnica

Quadro di manovra maschio	1/4 pollici
Quadro di manovra maschio	1/2 pollici
Profilo di manovra	Bussola con bocca esagonale
Profilo di manovra	Bussola con bocca poligonale
Profilo di manovra	con bocca esagonale
Numero pezzi	43
Campo apertura bussola esagonale	4-13 mm
Campo apertura bussola poligonale	13-32 mm
Campo apertura chiave esagonale	3-14 mm
Imballaggio	Cassetta di lamiera di acciaio
Lunghezza	440 mm
Larghezza	266 mm
Altezza	50 mm