



Chiave a forchetta doppia, Larghezza chiavi: 21X24 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	610700 21X24
GTIN	4045197159052
Classe articolo	61A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Grande precisione dimensionale.

Pratico corpo profilato, antiscivolo. Max. capacità di trasmissione del momento torcente, lunga durata.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo; cromato (resistente al distacco); superficie arrotondata.

Lunghezza chiave L: 250 mm

Apertura bocca massima b1: 47 mm

Apertura bocca massima b2: 53 mm

Altezza bocca massima h: 8 mm

Descrizione tecnica

Apertura bocca massima b1	47 mm
Apertura bocca massima b2	53 mm
Apertura ₁	21 mm
Altezza bocca massima h	8 mm
Apertura ₂	24 mm
Dim. apertura	Metrica
Lunghezza chiave L	250 mm
Norma	DIN 3110

Norma	ISO 3318
Posizione della bocca 1	15 grado
Posizione della bocca 2	15 grado
antiscintilla	no
aperture uguali da entrambi i lati	no