

Koken**Cricchetto reversibile con testa snodata, 1/4 pollice, a sbloccaggio rapido****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	632335
GTIN	4991644020591
Classe articolo	63R

Descrizione**Esecuzione:**

La selezione del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.

Con levetta di conversione per azionamento orario e antiorario.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Per:

Chiavi a bussola manuali.

Descrizione tecnica

Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Norma	DIN 3122
Norma	DIN 3120
Lunghezza complessiva	161 mm
Numero di denti	20
Angolo di lavoro	18 grado
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromata
Tipo di prodotto	Cricco

