



Chiave a forchetta doppia, fosfatato, Larghezza chiavi: 10X13mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	610900 10X13
GTIN	4045197384102
Classe articolo	62A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Corpo ovale.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, fosfatato.

Descrizione tecnica

Apertura bocca massima b1	26 mm
Apertura bocca massima b2	31 mm
Apertura ₂	13 mm
Altezza bocca massima h	6 mm
Apertura ₁	10 mm
Dimensione apertura	Metrica
Lunghezza chiave L	171 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Posizione della bocca 1	15 grado
Posizione della bocca 2	15 grado

Superficie	esecuzione fosfatata
Attributo del nome del prodotto	fosfatato
Antiscintilla	no
Aperture uguali da entrambi i lati	no
Tipo di prodotto	Chiave