



Impugnatura a T con attacco scorrevole con cricchetto da 1/4 pollice



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	632382
GTIN	4000896063482
Classe articolo	630

Descrizione

Esecuzione:

La selezione del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.

Con levetta di conversione per azionamento orario e antiorario.

A sbloccaggio rapido.

Vantaggi:

Per lavori rapidi, precisi e vigorosi.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Per :

Chiavi a bussola manuali.

Quadro di manovra maschio: 1/4 pollici

Numero di denti: 20

Descrizione tecnica

Quadro di manovra maschio	1/4 pollici
Lunghezza complessiva	100 mm
Numero di denti	20
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Serie di ricambi cricchetto	863S/7
Serie di ricambi leva di comando	863P/6