

**Chiave a forchetta doppia, fosfatato, Larghezza chiavi: 30X32mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 610900 30X32 |
| GTIN | 4045197384331 |
| Classe articolo | 62A |

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Corpo ovale.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, fosfatato.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------|----------|
| Apertura bocca massima b1 | 66 mm |
| Altezza bocca massima h | 10 mm |
| Apertura ₁ | 30 mm |
| Apertura bocca massima b2 | 70 mm |
| Apertura ₂ | 32 mm |
| Dimensione apertura | Metrica |
| Lunghezza chiave L | 299 mm |
| Norma | DIN 3110 |
| Norma | ISO 3318 |
| Posizione della bocca 1 | 15 grado |
| Posizione della bocca 2 | 15 grado |

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Superficie | esecuzione fosfatata |
| Attributo del nome del prodotto | fosfatato |
| Antiscintilla | no |
| Aperture uguali da entrambi i lati | no |
| Tipo di prodotto | Chiave |