

**Chiave a forchetta doppia, cromato, Larghezza chiavi: 5,5X7mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	610950 5,5X7
GTIN	4045197441423
Classe articolo	62A

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Corpo ovale.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

**Descrizione tecnica**

Apertura bocca massima b1	15 mm
Apertura <sub>1</sub>	5,5 mm
Apertura <sub>2</sub>	7 mm
Altezza bocca massima h	4 mm
Apertura bocca massima b2	17 mm
Dimensione apertura	metrica
Lunghezza chiave L	122 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Posizione della bocca 1	15 grado
Posizione della bocca 2	15 grado

Superficie	esecuzione cromata
Attributo del nome del prodotto	cromato
Antiscintilla	no
Aperture uguali da entrambi i lati	no
Tipo di prodotto	Chiave