

**Rullo cilindrico liscio convesso, Ø Rullo: 20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	291440 20
GTIN	4030741390159
Classe articolo	29H

**Descrizione****Esecuzione:**

Tornito e lucidato ( $R_z = 4 \mu\text{m}$ ).

Rulli cilindrici lisci in HSS – modello RRE.

**Vantaggi:**

- **Migliore qualità della superficie.**
- **Incrudimento delle superfici.**
- **Riduzione della durata del processo.**

**Uso:**

Per lisciare i pezzi cilindrici.

**Per:**

utensile portagodroni a formare: n. art. 290004

**Descrizione tecnica**

Ø Foro rullo	6 mm
Ø Rulli	20 mm
Larghezza rullo	8 mm

Materiale da taglio	HSS
Valore di rugosità	4 µm
Forma	convessi
Modello	RRE
Tipo di prodotto	Utensile a rullo liscio