



## Chiave a forchetta doppia, fosfatato, Larghezza chiavi: 14X15mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	610900 14X15
GTIN	4045197384164
Classe articolo	62A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Corpo ovale.

#### Norma:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, fosfatato.

### Descrizione tecnica

Apertura bocca massima b2	35 mm
Altezza bocca massima h	6 mm
Apertura bocca massima b1	33 mm
Apertura <sub>2</sub>	15 mm
Apertura <sub>1</sub>	14 mm
Dimensione apertura	Metrica
Lunghezza chiave L	186 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Posizione della bocca 1	15 grado
Posizione della bocca 2	15 grado

Superficie	esecuzione fosfatata
Attributo del nome del prodotto	fosfatato
Antiscintilla	no
Aperture uguali da entrambi i lati	no
Tipo di prodotto	Chiave