

Garant**Lama per seghe circolari, dente piatto e trapezoidale Acciaio, Ø Lama D: 305mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	584008 305
GTIN	4045197883742
Classe articolo	51S

Descrizione**Esecuzione:**

Riporto di carburo metallico, esecuzione di precisione con lama ad alta resistenza, insonorizzata. Tagliante di grandi dimensioni in metallo duro per riaffilature frequenti.

Uso:

Per la lavorazione di **acciaio** con troncatrici. Per troncare facilmente acciaio dolce, profili, tubi e lamiere. Taglio rapido e privo di bave senza raffreddamento.

Descrizione tecnica

Larghezza di taglio B	2,2 mm
Ø Lama D	305 mm
Esecuzione dei denti	Dente piatto e trapezoidale
Numero denti	60
Ø Foro	25,4 mm
Tipo di prodotto	Lama per seghe circolari

