



## Paio di guanti, Misure guanti da lavoro: 7



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094283 7
GTIN	4045197884206
Classe articolo	02H

### Descrizione

#### Esecuzione:

Guanto con rivestimento poliuretano in schiuma di nitrile a base d'acqua per una buona sensibilità tattile e una presa sicura in ambienti di lavoro asciutti e leggermente umidi o oleosi. Buona indossabilità e sensibilità grazie all'innovativa tecnologia di lavorazione con fibre di lycra e poliammide. **Senza DMF.** Particolarmente adatto per montaggio di minuteria, accettazione e spedizione merce, lavori di manutenzione.

#### Norma:

EN 388; EN ISO 21420

#### Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

### Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	7
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Categoria di protezione	Categoria II
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100

Contenuto	12
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
Caratteristiche guanti	Ipoallergenico
EN 388	3131X
Materiale supporto	Lycra®, poliammide
Rivestimento	PU a base d'acqua / nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Lunghezza	255 mm
Colore	nero / grigio
Tecnologia di lavorazione a maglia	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor.
Utilizzo	riutilizzabile
Tipo di prodotto	Guanti multiuso