



## Lampada per macchina a LED piatto, Modello: 560 mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081436 560
GTIN	4260131236051
Classe articolo	08C

### Descrizione

#### Esecuzione:

Robuste lampade per macchina a LED, con **corpo in alluminio** e una lastra in acrilico satinato per un'illuminazione omogenea di 160°.

- **Antiriflesso e prive di sfarfallii.**
- **Collegamento ad alimentatore da 24 V o a comando della macchina da 24 V.**
- **Impermeabili, grado di protezione IP67.**

#### Fornitura:

Inclusi 2x magneti con rivestimento in gomma e alimentatore.

Grado di protezione IP: IP 67

Potenza luminosa: 25 W

Corrente d'illuminazione: 2400 lm

Classe di efficienza energetica : A

Larghezza complessiva: 50 mm

Altezza complessiva: 15 mm

### Descrizione tecnica

Potenza luminosa	25 W
Corrente d'illuminazione	2400 lm
Classe di efficienza energetica	A
Lampadine	Modulo LED

Altezza complessiva	15 mm
Larghezza complessiva	50 mm
Zona ATEX	Nessuno
Grado di protezione IP	IP 67