



Bussola esagonale da 1/4 pollice, Apertura: 5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	631000 5
GTIN	4018754000012
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Aperture a tolleranze strette. Non scivolano sui bordi delle viti, perciò le teste di viti e i dadi non vengono danneggiate. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in olio, quindi grande precisione dimensionale. Finitura arrotondata della superficie con profilo **AS-Drive**.

Quadro femmina con foro a norma DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124-S

Materiale:

Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Nota:

ATTENZIONE!

Esiste anche un'altra alternativa GARANT per questo prodotto!

Codice prodotto consigliato: 631029

Descrizione tecnica

Lunghezza	23 mm
Ø Lato uscita	7,9 mm
Apertura	5 mm

Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Materiale	Acciaio ad alte prestazioni HPQ®
Tipo di prodotto	Bussola