



**Giravite per viti Pozidriv, con impugnatura bicomponente SwissGrip ESD,  
Dimensione dell'intaglio a croce: 1**



**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 667687 1      |
| GTIN            | 7610733256051 |
| Classe articolo | 63E           |

**Descrizione**

**Esecuzione:**

**Impugnatura robusta SwissGrip** con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nucleo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Anche con le mani bagnate o sporche di olio è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate. **Lama** in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall'elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita. Impugnatura dell'utensile in plastica dissipativa, **indicata per ESD**.

**Descrizione tecnica**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Lunghezza complessiva            | 175 mm  |
| Dimensione dell'impronta a croce | 1   |
| Lunghezza lama                   | 80 mm   |
| Per Ø viti                       | 2,1 – 3 mm                                      |
| Serie                            | SwissGrip ESD                                   |
| Proprietà elettrostatiche        | EGB/ESD   |
| Profilo di manovra               | Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv |
| Materiale impugnatura            | Polipropilene resistente agli urti              |
| Superficie                       | nichelata e cromata                             |
| Tipo di prodotto                 | Giravite  |

