



## Cesoia per cavi a cricchetto per cavi con anima di acciaio (cavi ACSR), Lunghezza complessiva: 340mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	731270 340
GTIN	4003773081241
Classe articolo	73F

### Descrizione

**Esecuzione:**

Taglienti con rettifica di precisione e tagliente temprato a induzione. Azionamento mediante corona dentata a due posizioni per tagli leggeri e sforzo minimo grazie all'elevatissimo rapporto di moltiplicazione.

**Uso:**

Per il taglio di cavi (ACSR) con anima in acciaio con una e due mani. Ideali in punti stretti.

**Materiale:**

Acciaio per utensili di qualità speciale, forgiato, temprato in bagno d'olio.

**Accessori speciali:**

Lama di ricambio n. art. 731272.

### Descrizione tecnica

Capacità di taglio fino a Ø	32 mm
Lunghezza complessiva	340 mm
Capacità di taglio	240 mm <sup>2</sup>
Materiale	Lama: Acciaio per utensili di qualità speciale, temprato in bagno d'olio
Manici	Tubo ovale in alluminio, alta resistenza
Funzione cricchetto	sì

Tipo di prodotto

Cesoia

---

**Accessori**Lama orientabile per cesoia per cavi ACSR a cricchetto  
inclusa vite e dado Modello 340

731272 340