



Bussola poligonale, 1/4 pollice, Apertura: 10mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	630950 10
GTIN	4018754000357
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro femmina con foro a norma DIN 3120-D 6,3.

Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Aperture a tolleranze strette. Non scivolano sui bordi delle viti, perciò le teste di viti e i dadi non vengono danneggiati. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in olio, quindi grande precisione dimensionale.

Finitura arrotondata della superficie con profilo **AS-Drive**.

Norma:

DIN 3124

Materiale:

Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Nota:

ATTENZIONE!

Esiste anche un'altra alternativa GARANT per questo prodotto!

Codice prodotto consigliato: 630929

Descrizione tecnica

Lunghezza	23 mm
Apertura	10 mm
Ø Lato uscita	14,3 mm

Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca poligonale
Tipo di prodotto	Bussola