



**Utensile ad angolo per torniture destro, simile a DIN 4974 (ISO 9), M20,  
Quadro del codolo: 12mm**



## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 296430 12     |
| GTIN            | 4045197884831 |
| Classe articolo | 22E           |

## Descrizione

**Esecuzione:**

Dotati di inserti in metallo duro rettificati al diamante.

**Uso:**

P20/K25 per la lavorazione dell'acciaio e della ghisa (azzurri). M20 per la lavorazione degli acciai inossidabili (gialli).

**Attenzione:**

In caso di tagli di sgrossatura e interrotti, si deve affilare il tagliente con un lappatore manuale in carburo di boro (n. art. 558812).

## Descrizione tecnica

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Quadro del codolo       | 12 mm               |
| Per fori a partire da Ø | 21 mm               |
| Lunghezza complessiva   | 180 mm              |
| Materiale da taglio     | M20                 |
| Tipo di prodotto        | Utensili per tornio |