

**Garant****Bussola esagonale da 1/4 pollice Surface Drive, Apertura: 4,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	631225 4,5
GTIN	4045197496959
Classe articolo	61A

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro femmina con foro a norma DIN 3120-D 6,3.

La bocca Surface Drive permette un accoppiamento più preciso e un'azione più efficace. La pressione viene esercitata direttamente sulla superficie dei dadi e delle viti, affinché i bordi delicati non vengano danneggiati. Con Surface Drive è anche possibile stringere o allentare sia viti di misure intermedie, per esempio in pollici (A/F, BSF, BSW) sia viti usurate. Bussole con foro di tenuta.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza	24,8 mm
Apertura	4,5 mm
Ø Lato uscita	7,4 mm
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Profilo chiavi esagonali	Surfacedrive
Norma	DIN 3124
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive

Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato
Con profilo AS-drive	no
Tipo di prodotto	Bussola