

FLUKE.

Test di continuità e tester di tensione, Modello: T110**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	473090 T110
GTIN	095969610490
Classe articolo	47H

Descrizione**Esecuzione:**

Tester bipolari di tensione con ergonomico utilizzo con una mano per prese. Display retroilluminato con visualizzazione del valore misurato. Indicatore della batteria; in caso di batteria scarica viene comunque visualizzato il valore di tensione misurato. Punte di prova intercambiabili con indicatore dell'usura. **Esecuzione a norma VDE**

Funzione:

IP64: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Per il controllo professionale della polarità e della tensione a più livelli, con collegamento del carico.

Norma:

HSE GS 38 (Messspitzen); IEC EN 61243-3.

Descrizione tecnica

Prova di continuità	ottica e acustica
Campo visualizzazione AC	12 - 690 V

Controllo della direzione del campo rotante	sì
Misurazione della frequenza	40 - 400 Hz
Illuminazione per punti di misura	sì
Controllo della polarità	sì
Campo visualizzazione DC	12 - 690 V
Taratura	I1
Corrente di prova interruttori FI / RCD salvavita	sì
Display	LED
Controllo della fase	100V – 690V
Categoria di sovratensione	CAT IV 600 V
Categoria di sovratensione	CAT III 690 V
Grado di protezione IP	IP 64
Funzione torcia	sì
Numero di batterie contenute	2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081551 LR3
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Cercafase bipolari

Servizi

Rapporto di taratura Cercafase bipolari Modello S	027120 S
Certificato DAkkS Cercafase bipolari Modello S	027160 S

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3
--	------------