

FLUKE.

Test di continuità e tester di tensione, Modello: T90**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	473090 T90
GTIN	095969599672
Classe articolo	47H

Descrizione**Esecuzione:**

Tester bipolari di tensione con ergonomico utilizzo con una mano per prese. Display retroilluminato con visualizzazione del valore misurato. Indicatore della batteria; in caso di batteria scarica viene comunque visualizzato il valore di tensione misurato. Punte di prova intercambiabili con indicatore dell'usura.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Per il controllo professionale della polarità e della tensione a più livelli, con collegamento del carico.

Norma:

HSE GS 38 (Messspitzen); IEC EN 61243-3.

Descrizione tecnica

Misurazione della frequenza	40 - 400 Hz
Corrente di prova interruttori FI / RCD salvavita	sì

Prova di continuità	ottica e acustica
Campo visualizzazione AC	12 - 690 V
Taratura	I1
Grado di protezione IP	IP 54
Categoria di sovratensione	CAT III 600 V
Categoria di sovratensione	CAT II 690 V
Campo visualizzazione DC	12 - 690 V
Controllo della polarità	sì
Display	LED
Funzione torcia	sì
Numero di batterie contenute	2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081551 LR3
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Cercafase bipolari

Servizi

Rapporto di taraturaCercafase bipolari Modello S	027120 S
Certificato DAkkSCercafase bipolari Modello S	027160 S

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3
--	------------