

FLUKE®

Termocamera, Modello: TIS20**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	474035 TIS20
GTIN	95969798839
Classe articolo	47H

Descrizione**Esecuzione:**

Camera per la visualizzazione dei raggi infrarossi. **Display 3,5 pollici.** Telecamera digitale integrata con **modalità Picture-in-Picture:** dissolvenza incrociata dell'immagine visiva e immagine termografica per rilevare facilmente problemi e posizione.

Fluke Connect collega lo strumento di misurazione al vostro smartphone tramite Bluetooth.

- **Sicurezza delle misurazioni e delle immagini.**
- **Creazione e invio di rapporti via mail direttamente dallo smartphone.**

Uso:

Per la manutenzione preventiva al fine di monitorare gli impianti meccanici ed elettrici oppure i processi di produzione. Particolarmente adatta per manutenzione, edilizia artigianato, settore del riscaldamento e installazione, Facility Management e tecnica domestica.

Fornitura:

Inclusa batteria agli ioni di litio, adattatore di rete, cavo USB e borsa di trasporto imbottita.

Interfaccia: Fluke Connect

Taratura: Prezzo su richiesta

Campo temperatura: -20 - 350 °C

Accuratezza: $\pm 2^{\circ}\text{C}$ o 2 % del valore di misura

Sensibilità termica: 0,1 K

Frequenza di ripetizione immagini: 9 Hz

campo visivo: 35,7×26,8 grado

Dim. rivelatore: 120×90 px

Descrizione tecnica

Dim. rivelatore	120×90 px
campo visivo	35,7×26,8 grado
Campo temperatura	-20 - 350 °C
Sensibilità termica	0,1 K
Accuratezza	± 2 °C o 2% del valore di misura
Frequenza di ripetizione immagini	9 Hz
Distanza focus minima	0,45 m
Interfaccia	Fluke Connect
Taratura	Prezzo su richiesta
Numero di batterie contenute	1
Tipo di batteria	Ioni di litio
Tipo di prodotto	Termocamera