



**Utensile ad angolo per tornitura destro, simile a DIN 4978 (ISO 3), M20,  
Quadro del codolo: 12mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	296755 12
GTIN	4045197885449
Classe articolo	22E

## Descrizione

**Esecuzione:**

Dotati di inserti in metallo duro rettificati al diamante.

**Uso:**

P20/K25 per la lavorazione dell'acciaio e della ghisa (azzurri). M20 per la lavorazione degli acciai inossidabili (gialli).

**Attenzione:**

In caso di tagli di sgrossatura e interrotti, si deve affilare il tagliente con un lappatore manuale in carburo di boro (n. art. 558812).

## Descrizione tecnica

Quadro del codolo	12 mm
Lunghezza complessiva	100 mm
Materiale da taglio	M20
Tipo di prodotto	Utensili per tornio