

**HOLEX****Utensile per filettatura destro, simile a DIN 282 (ISO 12), M20, Quadro del codolo: 20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	297165 20
GTIN	4045197885685
Classe articolo	22E

**Descrizione****Esecuzione:**

Dotati di inserti in metallo duro rettificati al diamante.

**Uso:**

P20/K25 per la lavorazione dell'acciaio e della ghisa (azzurri). M20 per la lavorazione degli acciai inossidabili (gialli).

**Attenzione:**

In caso di tagli di sgrossatura e interrotti, si deve affilare il tagliente con un lappatore manuale in carburo di boro (n. art. 558812).

**Descrizione tecnica**

Quadro del codolo	20 mm
Lunghezza complessiva	140 mm
Materiale da taglio	M20
Tipo di prodotto	Utensili per tornio