

bimos

**Sedia girevole da lavoro, Supertec, con elemento scorrevole, bassa, Colore: BLACK****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	965327 BLACK
GTIN	4016849625072
Classe articolo	96B

**Descrizione****Esecuzione:**

Supertec è confortevole, morbida, traspirante, estremamente resistente, facile da pulire e antiscivolo. Grazie alla micro-blindatura, fonde insieme i vantaggi della stoffa e dell'espanso PU. Imbottitura comfort ergonomica con supporti lombari e pratiche maniglie.

**Norma:****DIN 68877****Descrizione tecnica**

Profondità seduta	470 mm
Larghezza seduta	460 mm
Altezza schienale	580 mm
Esecuzione struttura portante	Basamento a stella con 5 punti di appoggio
Colore materiale seduta	nero

Materiale basamento a stella	Acciaio
Esecuzione basamento a stella	Elemento scorrevole
Peso	13,5 kg
Esecuzione regolazione dell'altezza	Molla a gas
Possibilità di adattamento coppia braccioli	sì
Modalità regolazione altezza	Leva di regolazione altezza
Esecuzione	senza ruote
Portata sedia	120 kg
Campo di regolazione altezza	450 - 630 mm
Tipo di prodotto	Sedia da lavoro girevole

---

## Accessori

Piedini(1 set = 5 pezzi)	963188
--------------------------	--------