

**Chiave a forchetta doppia, cromato, Larghezza chiavi: 19X22mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 610950 19X22  |
| GTIN            | 4045197159335 |
| Classe articolo | 62A           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Corpo ovale.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

**Descrizione tecnica**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Apertura bocca massima b1 | 44 mm    |
| Apertura bocca massima b2 | 49 mm    |
| Apertura <sub>1</sub>     | 19 mm    |
| Apertura <sub>2</sub>     | 22 mm    |
| Altezza bocca massima h   | 8 mm     |
| Dimensione apertura       | metrica  |
| Lunghezza chiave L        | 235 mm   |
| Norma                     | DIN 3110 |
| Norma                     | ISO 3318 |
| Posizione della bocca 1   | 15 grado |
| Posizione della bocca 2   | 15 grado |

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Superficie                         | esecuzione cromata |
| Attributo del nome del prodotto    | cromato            |
| Antiscintilla                      | no                 |
| Aperture uguali da entrambi i lati | no                 |
| Tipo di prodotto                   | Chiave             |