



Chiave a zampa di gallo ad anello aperto, Apertura: 12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	612920 12
GTIN	4018754000746
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate, testa con quadro femmina per accogliere leve di manovra, quali cricchetti, prolunghe, ecc.

Uso:

Grazie alla possibilità di utilizzare leve di manovra diverse, si riescono a raggiungere con facilità anche punti difficilmente accessibili.

Materiale:

Acciaio al cromo, esecuzione cromata; finitura arrotondata della superficie (bordi levigati).

Nota:

Per leve di manovra adatte vedi n. art. 632000 – 641350 e 655230 – 657766.

Descrizione tecnica

Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Apertura	12 mm
Spessore della testa h	14 mm
Larghezza della testa b	20,6 mm
Lunghezza L	30,8 mm
Forma, uscita	ad anello, aperto

Materiale	Acciaio al cromo
Superficie	cromato
Tipo di prodotto	Bussola