



## Chiave a forchetta doppia, cromato, Larghezza chiavi: 24X27mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	610950 24X27
GTIN	4045197159373
Classe articolo	62A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Corpo ovale.

#### Norma:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

### Descrizione tecnica

Apertura bocca massima b1	54 mm
Apertura <sub>2</sub>	27 mm
Apertura bocca massima b2	60 mm
Apertura <sub>1</sub>	24 mm
Altezza bocca massima h	9 mm
Dimensione apertura	metrica
Lunghezza chiave L	265 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Posizione della bocca 1	15 grado
Posizione della bocca 2	15 grado

Superficie	esecuzione cromata
Attributo del nome del prodotto	cromato
Antiscintilla	no
Aperture uguali da entrambi i lati	no
Tipo di prodotto	Chiave