



Cricchetto reversibile 3/8 pollice, a sbloccaggio rapido



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	635120
GTIN	4045197162656
Classe articolo	62A

Descrizione

Esecuzione:

Con levetta di conversione per azionamento orario e antiorario.

Norma:

DIN 3122-D 10

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Per :

Chiavi a bussola manuali.

Quadro di manovra maschio: 3/8 pollici

Lunghezza complessiva: 195 mm

Numero di denti: 38

Descrizione tecnica

Quadro di manovra maschio	3/8 pollici
Norma	DIN 3122
Norma	DIN 3120
Lunghezza complessiva	195 mm
Numero di denti	38
Angolo di lavoro	9,5 grado
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromata

