



Testa snodata, 3/8 pollice



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	636000
GTIN	4018754177752
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Quadro esterno secondo DIN 3120.

Parte snodata orientabile di 180°. Con robusta impugnatura bicomponente.

Norma:

DIN 3122-F 10

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Per :

Chiavi a bussola manuali.

Quadro di manovra maschio: 3/8 pollici

Lunghezza complessiva: 253,5 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	253,5 mm
Quadro di manovra maschio	3/8 pollici
Tipo di prodotto	Chiave a bussola