

**Chiave a forchetta doppia DIN 895, Aperture: 30X32mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	613000 30X32
GTIN	4045197384638
Classe articolo	62A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate, bocche inclinate a 15°, corpo robusto.

Norma:

DIN 895

Materiale:

Acciaio speciale (resistenza 1200 – 1400 N/mm²).

Superficie nera.

Descrizione tecnica

Apertura ₁	30 mm
Apertura ₂	32 mm
Altezza bocca massima h	12,5 mm
Dimensione apertura	Metrica
Lunghezza chiave L	285 mm
Norma	DIN 895
Posizione della bocca 1	15 grado
Posizione della bocca 2	15 grado
Materiale	Acciaio speciale
Superficie	brunita
Tipo di prodotto	Chiave

