



Bussola poligonale da 3/8 pollice, Apertura: 19mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 637000 19 |
| GTIN | 4018754002023 |
| Classe articolo | 63A |

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno secondo **DIN 3120**.

Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Aperture con tolleranze ristrette con profilo **AS Drive** che non danneggia viti e dadi. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in olio, quindi grande precisione dimensionale. Superfici arrotondate.

Norma:

DIN 3124

Materiale:

Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Nota:

ATTENZIONE!

Esiste anche un'altra alternativa GARANT per questo prodotto!

Codice prodotto consigliato: 637029

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------|-------------|
| Lunghezza | 32 mm |
| Ø Lato uscita | 25,2 mm |
| Apertura | 19 mm |
| Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici |

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Profilo di manovra | Chiave a bussola poligonale |
| Tipo di prodotto | Bussola |