

**Garant****Bussola esagonale da 3/8 pollice Surface Drive, Apertura: 21 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	637125 21
GTIN	4045197497468
Classe articolo	61A

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno secondo **DIN 3120**.

La bocca Surface Drive permette un accoppiamento più preciso e un'azione più efficace. La pressione viene esercitata direttamente sulle superfici piane di dadi e viti, così i bordi delicati non vengono danneggiati. Con Surface Drive è anche possibile stringere o allentare sia viti di misure intermedie, ad es. in pollici (A/F, BSF, BSW), sia viti usurate.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza	29 mm
Ø Lato uscita	27,9 mm
Apertura	21 mm
Apertura	13/16 pollici
Quadro di manovra femmina	3/8 pollici
Profilo chiavi esagonali	Surfacedrive
Norma	DIN 3124

Profilo di manovra	Chiave a bussola esagonale Surfacedrive
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato
Tipo di prodotto	Bussola