

**Chiave a forchetta doppia DIN 895, Aperture: 10X11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	613000 10X11
GTIN	4045197384478
Classe articolo	62A

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate, bocche inclinate a 15°, corpo robusto.

**Norma:**

**DIN 895**

**Materiale:**

Acciaio speciale (resistenza 1200 – 1400 N/mm<sup>2</sup>).

Superficie nera.

**Descrizione tecnica**

Altezza bocca massima h	5,5 mm
Apertura <sub>1</sub>	10 mm
Apertura <sub>2</sub>	11 mm
Dimensione apertura	Metrica
Lunghezza chiave L	130 mm
Norma	DIN 895
Posizione della bocca 1	15 grado
Posizione della bocca 2	15 grado
Materiale	Acciaio speciale
Superficie	brunita
Tipo di prodotto	Chiave

